



## Înregistrator de date cu Dockingstation USB, Tip: 174T



### Date comandă

Numărul de comandă	474200 174T
GTIN	4029547010828
Clasa articolului	47B

### Descriere

#### Execuție:

Înregistrator de date cu afișaj, ușor de mânuit. Memorie internă pentru 16000 de valori măsurate. Siguranță mare a datelor și cu bateria descărcată. Rata de măsurare reglabilă între 1 min. și 24 h. Durabilitatea bateriei >1 an (cu rată de măsurare 15 min., 25 °C). Interfața USB (Dockingstation - stație de recepție) permite configurarea rapidă și ușoară a înregistratorului, precum și citirea datelor de măsurare.

#### Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv suport pentru fixare pe perete, 2 baterii Cod 081560 Ref. CR2032 și certificat de etalonare.

Suplimentar Dockingstation cu cablu de conexiune USB. Program ComSoft Basic V5 disponibil gratuit pentru descărcare.

### Descriere tehnică

Înălțime	18,5 mm
Clasă de protecție IP	IP 65

Lungime	60 mm
Lățime	38 mm
Eroare de toleranță temperatură	$\pm 0,5$ °C
Domeniu de măsurare temperatură	-30 - 70 °C
Calibrarea	I9
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	2
Alimentare cu energie	Cu baterii
Interfață	Interfață USB
Memorie dispozitiv	16000 valori măsurate
Tip produs	Înregistrator de date

## Servicii

Calibrare Instrument de măsurare a temperaturii încăperii Tip B	027650 B
Calibrare DAkkS Termohigrometru Tip A	027670 A

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------