



## Set de verificatoare de alezaje de precizie din carbură fără ceas comparator SU, Domeniu de măsurare: 50-230mm



### Date comandă

Numărul de comandă	435070 50-230
GTIN	2050001046680
Clasa articolului	46F

### Descriere

#### Execuție:

Verificator cu autocentrare în două puncte cu disc de centrare proiectat cu arc. Transmiterea lină și precisă a cursei palpatorului. Reglarea pe diferite  $\emptyset$  se realizează prin intermediul palpatoarelor fixe de măsurare, interschimbabile. Palpator cu vârf armat cu plăcuță din HM. Verificatorul (incl. suport și palpator) este insensibil la temperatura mâinii sau a variației de temperatură ambientală.

Verificator de precizie **SU**, bulon de măsurare fix **armat cu carbură**.

#### Aplicație:

Pentru măsurarea precisă a alezajelor, respectiv a  $\emptyset$ , concentricității, cilindricității, măsurarea profilelor interioare.

#### Livrare:

Verificator de precizie complet (fără ceas comparator).

#### Accesorii opționale:

Prelungitor pentru adâncimi mari de măsurare Cod 435142, ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator de precizie inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotație spre stânga Cod 434807 mărimea 10, ceas comparator digital Cod 434322, inele de reglare Cod 484030.

#### Notă:

La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16. Modelele cu interval de măsurare până la 800 mm se livrează la cerere.

## Descriere tehnică

Adâncime de măsurare	180 - 230 mm
Precizie de repetare fără ceas comparator	0,5 $\mu$ m
Domeniu de măsurare	50 - 230 mm
Număr de discuri de măsurare	7
Număr de bolțuri de măsurare	18
Număr de verificatoare alezaje	2
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S9
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

## Servicii

CalibrareSet de aparate de măsurare a alezajelor Domeniu de măsurare 50-230 mm	020580 50-230
--	---------------

## Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 225 mm	484030 225
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 175 mm	484030 175
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Ceas comparator de precizie inductiv Extramess Tip 2001	434670 2001
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 275 mm	484030 275
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 130/5 µm	434674 130/5
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 50/1 µm	434674 50/1
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 125 mm	484030 125
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 250/10 µm	434674 250/10
Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55