



Aparat de măsură a temperaturii și umidității, cu infraroșu, Tip: 835T2



Date comandă

Numărul de comandă	474022 835T2
GTIN	4029547011931
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Termometru cu infraroșu, rapid, precis, cu meniu intuitiv și ușor de utilizat datorită pictogramelor și joystick-ului. Optica 50:1 facilitează măsurarea și de la o distanță mare. Laserul în 4 puncte indică intervalul exact de măsurare și evită erorile de măsurare.

- **Grad de emisii personalizabil automat în combinație cu senzorul de suprafață Cod 474120 Ref. OF.**
- **Măsurare online cu software-ul disponibil gratuit.**
- **Memorie pentru 200 de valori măsurate și 20 de valori ale gradului de emisii.**
- **Iluminare comutabilă a ecranului.**
- **Alarmă optică și acustică la depășirea valorii limită.**

Cu interval de măsurare extins până la 1500 °C.

Aplicație:

Măsurare precisă până la 1500 °C de la o distanță sigură.

Livrare:

Inclusiv 3 baterii Cod 081561 Ref. LR6 și certificat de etalonare.

Accesorii opționale:

Palpator Cod 474120 Ref. OF, software EasyClimate disponibil gratuit pentru descărcare.

Descriere tehnică

Optică	50 : 1
Eroare de toleranță domeniu de măsurare rămas	$\pm 2,0 \text{ }^\circ\text{C}$ / $\pm 1 \%$ din valoarea măsurată
Lungime	193 mm
Greutate	514 g
Domeniu de măsurare	-10 - 1500 $^\circ\text{C}$
Rezoluție în infraroșu	0,1 (-10 până la +999,9 $^\circ\text{C}$); 1 (+1000 până la +1500 $^\circ\text{C}$) $^\circ\text{C}$
Factor de emisie reglabil	0,1 - 1
Lățime	166 mm
Înălțime	63 mm
Număr de baterii incluse	3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Număr de puncte laser	4
Calibrarea	I5
Tip produs	Aparat de măsurare a temperaturii și umidității

Servicii

Calibrare Termometru cu infraroșu Tip A	027600 A
Calibrare DAkkS Termometru cu infraroșu Tip A	027610 A

Accesorii

Senzor de temperatură tip K Tip OF	474120 OF
------------------------------------	-----------