



Înregistrator de date cu Dockingstation USB, Tip: 174H



Date comandă

Numărul de comandă	474200 174H
GTIN	4029547010835
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Înregistrator de date cu afișaj, ușor de mânuit. Memorie internă pentru 16000 de valori măsurate. Siguranță mare a datelor și cu bateria descărcată. Rata de măsurare reglabilă între 1 min. și 24 h. Durabilitatea bateriei >1 an (cu rată de măsurare 15 min., 25 °C). Interfața USB (Dockingstation - stație de recepție) permite configurarea rapidă și ușoară a înregistratorului, precum și citirea datelor de măsurare. Măsurare suplimentară și memorare a valorilor umidității relative.

Livrare:

Inclusiv suport pentru fixare pe perete, 2 baterii Cod 081560 Ref. CR2032 și certificat de etalonare.

Suplimentar Dockingstation cu cablu de conexiune USB. Program ComSoft Basic V5 disponibil gratuit pentru descărcare.

Descriere tehnică

Lățime	38 mm
Domeniu de măsurare temperatură	-20 - 70 °C
Lungime	60 mm
Eroare de toleranță umiditate relativă	±3 %
Înălțime	18,5 mm

Eroare de toleranță temperatură	±0,5 °C
Calibrarea	I6
Domeniu de măsurare umiditate relativă	0 - 100 %
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	2
Alimentare cu energie	Cu baterii
Interfață	Interfață USB
Memorie dispozitiv	16000 valori măsurate
Tip produs	Înregistrator de date

Servicii

Calibrare Termohigrometru Tip A	027660 A
Calibrare DAkkS Termohigrometru Tip A	027670 A

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------