

**Aparate de măsurare a temperaturii fără senzor de măsurare, Tip: 925****Date comandă**

Numărul de comandă	474110 925
GTIN	4029547003592
Clasa articolului	47B

Descriere**Execuție:**

Aparat de măsurare a temperaturii „Allround”, robust. Manevrare simplă pentru utilizare zilnică.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081561 Ref. 6LR61 și protocol de verificare (fără palpator de măsurare).

Calibrarea: I8

Domeniu de măsurare temperatură (senzor tip K): -50 - 1000 °C

Rezoluție: 0,1 / 1 (de la +200) °C

Marjă de eroare: $\pm 0,5 + 0,3$ % din valoarea măsurată (la -40 până la 900 °C) $\pm 0,7 + 0,5$ % din valoarea măsurată (domeniul de măsurare rămas) °C

Lungime: 182 mm

Lățime: 65 mm

Înălțime: 40 mm

Descriere tehnică

Lățime	65 mm
Lungime	182 mm
Rezoluție	0,1 / 1 (de la +200) °C

Domeniu de măsurare temperatură (senzor tip K)	-50 - 1000 °C
Înălțime	40 mm
Denumirea producătorului	925
Marjă de eroare	±0,5 +0,3 % din valoarea măsurată (la -40 până la 900 °C) ±0,7 +0,5 % din valoarea măsurată (domeniul de măsurare rămas) °C
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	I8
Tip produs	Aparate de măsurare a temperaturii

Servicii

Calibrare Dispozitiv de afișare a temperaturii Număr de intrări 1	016820 1
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkkS Dispozitiv de afișare a temperaturii Număr de intrări 1	016840 1
Calibrare Dispozitiv de afișare a temperaturii Număr de intrări 1	027500 1
Calibrare DAkkS Dispozitiv de afișare a temperaturii Număr de intrări 1	027510 1

Accesorii

Husă Top Safe pentru Cod 474110	474112
Senzor de temperatură tip K Tip EF	474120 EF
Senzor de temperatură tip K Tip OF	474120 OF
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională 6LR61	081556 6LR61