



Aparat de măsurare a nivelului de zgomot, Tip: 815



Date comandă

Numărul de comandă	474300 815
GTIN	4029547001864
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Aparat de măsurare a nivelului de sunet din clasa de precizie 2 conform IEC 60942.

Funcționare:

Evaluare a frecvenței după caracteristică A și C; valoarea actuală măsurată; plajă parțială de măsurare; evaluare temporală (comutabilă: FAST 125 ms / SLOW 1 s); memorie minimă / maximă.

Aplicație:

Aparatul ideal pentru lucru de zi cu zi; pentru tehnică (aparate și instalații) de climatizare sau de încălzire, măsurarea zgomotului mașinilor sau zgomotului instalațiilor de ardere.

Acest instrument de măsurare a nivelului de zgomot în intervalul 32 - 130 dB acoperă majoritatea domeniilor de utilizare. 30 dB sunt comparabili cu ticăitul ceasului, iar 130 dB cu motorul unui avion aflat la o distanță de 25 m. Evaluarea frecvenței de pe linia caracteristică A corespunde sensibilității la presiunea acustică a urechii omului, pe când pe linia caracteristică C se evaluează părțile de joasă frecvență ale zgomotului. Folosirea unui instrument de măsurare a decibelilor este indispensabil la locul de muncă, deoarece chiar și în birouri adeseori nu se conștientizează cât de mare este emisia reală de zgomot – deci nici nu poate fi atenuată.

Livrare:

Inclusiv microfon, protecție la vânt, șurubelniță pentru calibrare și baterie Cod 081561 Ref. 6LR61.

Notă:

Calibrator pentru sonometru la cerere.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	815
Înălțime	43 mm
Domeniu de măsurare	32 - 130 dB(A)
Lățime	55 mm
Lungime	255 mm
Greutate	195 g
Eroare de toleranță	±1,0 dB(A)
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	I12
Tip produs	Aparat de măsurare a nivelului de zgomot

Servicii

Calibrare Aparat de măsurare a nivelului de zgomot Tip S	029120 S
--	----------