



Înregistrator de date fără Dockingstation USB, Tip: 174T



Date comandă

Numărul de comandă	474201 174T
GTIN	4029547010798
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Înregistrator de date cu afișaj, ușor de mânuit. Memorie internă pentru 16000 de valori măsurate. Siguranță mare a datelor și cu bateria descărcată. Rata de măsurare reglabilă între 1 min. și 24 h. Durabilitatea bateriei >1 an (cu rată de măsurare 15 min., 25 °C). Interfața USB (Dockingstation - stație de recepție) permite configurarea rapidă și ușoară a înregistratorului, precum și citirea datelor de măsurare.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv suport pentru fixare pe perete, 2 baterii Cod 081560 Ref. CR2032 și certificat de etalonare.

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 65
Lungime	60 mm

Lățime	38 mm
Înălțime	18,5 mm
Eroare de toleranță temperatură	$\pm 0,5$ °C
Domeniu de măsurare temperatură	-30 - 70 °C
Calibrarea	I9
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Memorie dispozitiv	16000
Tip produs	Înregistrator de date

Servicii

Calibrare DAkkSTermohigrometru Tip A	027670 A
CalibrareInstrument de măsurare a temperaturii încăperii Tip B	027650 B

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------