



Înregistrator de date fără Dockingstation USB, Tip: 174H



Date comandă

Numărul de comandă	474201 174H
GTIN	4029547010804
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Înregistrator de date cu afișaj, ușor de mânuit. Memorie internă pentru 16000 de valori măsurate. Siguranță mare a datelor și cu bateria descărcată. Rata de măsurare reglabilă între 1 min. și 24 h. Durabilitatea bateriei >1 an (cu rată de măsurare 15 min., 25 °C). Interfața USB (Dockingstation - stație de recepție) permite configurarea rapidă și ușoară a înregistratorului, precum și citirea datelor de măsurare. Măsurare suplimentară și memorare a valorilor umidității relative.

Livrare:

Inclusiv suport pentru fixare pe perete, 2 baterii Cod 081560 Ref. CR2032 și certificat de etalonare.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare temperatură	-20 - 70 °C
Eroare de toleranță umiditate relativă	±3 %
Eroare de toleranță temperatură	±0,5 °C
Lungime	60 mm

Lățime	38 mm
Înălțime	18,5 mm
Calibrarea	I6
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	2
Alimentare cu energie	Cu baterii
Memorie dispozitiv	16000
Tip produs	Înregistrator de date

Servicii

Calibrare Termohigrometru Tip A	027660 A
Calibrare DAkkS Termohigrometru Tip A	027670 A

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------