

**Ceas comparator de precizie, \pm Intervalul de măsurare / citire: 25/0,5 μ m****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 434674 25/0,5 |
| GTIN | 4059192014261 |
| Clasa articolului | 43A |

Descriere**Execuție:**

Mecanism de măsurare ermetic, montat cu safir, deosebit de robust, proiectat pentru sectorul de fabricație.

Joc neglijabil de histerzis datorită palpatorului de măsurare cu ghidaj și joc extrem de redus.

Rezistent la forțe laterale.

Carcasă dintr-o bucată pentru o stabilitate și precizie ridicată.

Protecție contra șocurilor datorită pârgheii de transmisie, care se ridică în cazul suprasarcinii.

Forță de măsurare constantă datorită unui resort, bară de torsiune.

Cursă de ridicare liberă mare pentru facilitarea așezării pieselor. Buton de ridicare sau cablu de ridicat (accesorii speciale) racordabile.

Scală foarte clară.

2 repere indicatoare de toleranță pentru presetarea abaterii acceptate.

Igeltext:

Repere indicatoare de toleranță

Racord

pentru cablu de ridicat Cod 434930

Reglaj fin

Cu blocare (aducere la zero).

Aplicație:

Aparat de măsurare comparativă pentru control în serie și individual.

Accesorii opționale:

Cablu de ridicat Cod 434930.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Lățime | 63 mm |
| Ø tije de fixare h6 | 8 mm |
| Forță de măsurare | 1 N |
| ± domeniu de măsurare | 25 µm |
| Calibrarea | C3 |
| Cursă de ridicare liberă | 2,8 mm |
| Citire | 0,5 µm |
| Lungime | 95 mm |
| Înălțime | 20 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tehnică de măsurare | analogic |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Tip produs | Ceas comparator de precizie |

Servicii

| | |
|---|-----------|
| CalibrareCeas comparator de precizie Tip FZ | 023180 FZ |
| Calibrare DAkkSCeas comparator de precizie Tip FZ | 023190 FZ |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Palpator din oțel Tip 18/3 | 434900 18/3 |
| Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm | 434917 50 |
| Palpator pivotant (orientabil) | 434912 |
| Palpator din carbură Tip 10 | 434910 10 |

| | |
|--|--------------|
| Palpator din oțel Tip 20 | 434900 20 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm | 434920 50 |
| Palpator din oțel Tip 16 | 434900 16 |
| Palpator din oțel Tip 28 | 434900 28 |
| Cablu de ridicat Lungime 500 mm | 434930 500 |
| Palpator din oțel Tip 10 | 434900 10 |
| Palpator din oțel Tip 12 | 434900 12 |
| Palpator din oțel Tip 14 | 434900 14 |
| Palpator din oțel Tip 30/10 | 434900 30/10 |
| Palpator din carbură Tip 18/4 | 434910 18/4 |
| Palpator din oțel Tip 13 | 434900 13 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm | 434920 70 |
| Palpator din oțel Tip 29/10 | 434900 29/10 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm | 434920 15 |
| Palpator din carbură Tip 18/3 | 434910 18/3 |
| Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm | 434918 50 |
| Palpator din carbură Tip 17 | 434910 17 |
| Palpator din carbură Tip 18/5 | 434910 18/5 |
| Palpator din oțel Tip 18/1 | 434900 18/1 |
| Palpator din oțel Tip 18/2 | 434900 18/2 |
| Palpator din carbură Tip 18/6 | 434910 18/6 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm | 434920 10 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm | 434920 20 |
| Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm | 434917 25 |
| | 434920 80 |

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
80 mm

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Palpator din carbură Tip 18/1 | 434910 18/1 |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Palpator din carbură Tip 11 | 434910 11 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Palpator din oțel Tip 29/20 | 434900 29/20 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Palpator din oțel Tip 2 | 434900 2 |
|-------------------------|----------|

| | |
|--------------------------|----------|
| Palpator din rubin Tip 2 | 434915 2 |
|--------------------------|----------|

| | |
|----------------------------|-------------|
| Palpator din oțel Tip 18/6 | 434900 18/6 |
|----------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Palpator din oțel Tip 11/20 | 434900 11/20 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Palpator din oțel Tip 14/20 | 434900 14/20 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Palpator din oțel Tip 39 | 434900 39 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Palpator din carbură Tip 2 | 434910 2 |
|----------------------------|----------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Palpator din oțel Tip 24 | 434900 24 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Palpator din oțel Tip 14/30 | 434900 14/30 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|----------------------------|-------------|
| Palpator din oțel Tip 18/5 | 434900 18/5 |
|----------------------------|-------------|

| | |
|---|-----------|
| Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm | 434918 25 |
|---|-----------|

| | |
|---------------------------------|------------|
| Cablu de ridicat Lungime 140 mm | 434930 140 |
|---------------------------------|------------|

| | |
|--|-----------|
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm | 434920 40 |
|--|-----------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Palpator din carbură Tip 16 | 434910 16 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Palpator din carbură Tip 14 | 434910 14 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------|-------------|
| Palpator din oțel Tip 18/4 | 434900 18/4 |
|----------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Palpator din oțel Tip 14/15 | 434900 14/15 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|--|-----------|
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm | 434920 60 |
|--|-----------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Palpator din oțel Tip 11/30 | 434900 11/30 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Palpator din oțel Tip 17 | 434900 17 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Palpator din oțel Tip 11/35 | 434900 11/35 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|--|-----------|
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm | 434920 30 |
|--|-----------|

| | |
|--|--------------|
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm | 434920 90 |
| Palpator din oțel Tip 14/40 | 434900 14/40 |
| Palpator din carbură Tip 18/2 | 434910 18/2 |
| Palpator din oțel Tip 11 | 434900 11 |
| Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm | 434920 100 |
| Palpator din oțel Tip 11/25 | 434900 11/25 |
| Palpator din oțel Tip 11/15 | 434900 11/15 |
| Palpator din oțel Tip 15 | 434900 15 |