



Aparat de măsurare a temperaturii din aer și cu infraroșu, Tip: 810



Date comandă

Numărul de comandă	474260 810
GTIN	4029547008320
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Aparate ușor de mânuit, utilizare simplă cu senzori de înaltă calitate, stabilitate pe termen lung a senzorilor. Funcție Hold, memorie minim / maxim și iluminare a afișajului, pentru o citire confortabilă a valorilor măsurate.

Livrare:

Inclusiv protocol de verificare, capac de protecție, borsetă cu curea și 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță infraroșu	± 2 °C
Optică	6 : 1
Lungime	119 mm
Lățime	46 mm
Domeniu de măsurare infraroșu	-30 - 300 °C
Înălțime	25 mm

Eroare de toleranță aer	± 0,5 °C
Domeniu de măsurare aer	-10 - 50 °C
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	I5
Calibrarea	I9
Tip produs	Aparate de măsurare a temperaturii

Servicii

Calibrare DAkkSTermohigrometru Tip A	027670 A
Calibrare DAkkSTermometru cu infraroșu Tip A	027610 A
CalibrareInstrument de măsurare a temperaturii încăperii Tip B	027650 B
CalibrareTermometru cu infraroșu Tip A	027600 A

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------