

**Ceas comparator de precizie, \pm Intervalul de măsurare / citire: 50/1 μ m****Date comandă**

Numărul de comandă	434674 50/1
GTIN	4059192014100
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Mecanism de măsurare ermetic, montat cu safir, deosebit de robust, proiectat pentru sectorul de fabricație.

Joc neglijabil de histeresis datorită palpatorului de măsurare cu ghidaj și joc extrem de redus.

Rezistent la forțe laterale.

Carcasă dintr-o bucată pentru o stabilitate și precizie ridicată.

Protecție contra șocurilor datorită pârgăhiei de transmisie, care se ridică în cazul suprasarcinii.

Forță de măsurare constantă datorită unui resort, bară de torsiune.

Cursă de ridicare liberă mare pentru facilitarea așezării pieselor. Buton de ridicare sau cablu de ridicat (accesorii speciale) racordabile.

Scală foarte clară.

2 repere indicatoare de toleranță pentru presetarea abaterii acceptate.

Igeltext:

Repere indicatoare de toleranță

Racord

pentru cablu de ridicat Cod 434930

Reglaj fin

Cu blocare (aducere la zero).

Aplicație:

Aparat de măsurare comparativă pentru control în serie și individual.

Accesorii opționale:

Cablu de ridicat Cod 434930.

Descriere tehnică

± domeniu de măsurare	50 μm
Cursă de ridicare liberă	2,8 mm
Citire	1 μm
Ø tije de fixare h6	8 mm
Înălțime	20 mm
Calibrarea	C3
Forță de măsurare	1 N
Lățime	63 mm
Lungime	95 mm
Standard	DIN 879
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator de precizie

Servicii

CalibrareCeas comparator de precizie Tip FZ	023180 FZ
Calibrare DAkkSCeas comparator de precizie Tip FZ	023190 FZ

Accesorii

Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3

Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50

Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Cablu de ridicat Lungime 140 mm	434930 140
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Cablu de ridicat Lungime 500 mm	434930 500
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din carbură Tip 10	434910 10

Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90