



Înregistrator de date, Tip: 175T2



Date comandă

Numărul de comandă	474180 175T2
GTIN	4029547011092
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Înregistrator de date cu 2 canale, robust și compact, cu afișaj mare, cu fundal iluminat. Memorie internă pentru 1 milion de valori măsurate. Siguranță mare a datelor și cu baterie descărcată. Interval de măsurare reglabil între 10 s și 24 h. Durabilitatea bateriei ≥ 3 ani (interval de măsurare 15 min., 25 °C). Două interfețe standard (mini-USB și card SD) pentru programarea și citirea ușoară a datelor înregistrate prin intermediul unei conexiuni directe la un PC. Racord pentru 1 senzor extern de temperatură (tip NTC).

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv suport pentru fixare pe perete, închizător, 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3 și certificat de etalonare, software ComSoft Basic V5 disponibil gratuit pentru descărcare.

Accesorii opționale:

Cablu USB 474183 Ref. USB. Senzor de temperatură (tip NTC) la cerere.

Descriere tehnică

Înălțime	30 mm
Clasă de protecție IP	IP 65
Domeniu de măsurare temperatură (senzor extern)	-40 – 120 °C
Lățime	55 mm
Tip de senzor extern	NTC
Denumirea producătorului	175 T2
Eroare de toleranță temperatură (senzor intern)	±0,5 °C
Eroare de toleranță temperatură (senzor extern)	±0,3 °C
Domeniu de măsurare temperatură (senzor intern)	-35 - 55 °C
Lungime	89 mm
Calibrarea	I9
Număr de baterii incluse	3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Interfață	Interfață USB
Tip produs	Înregistrator de date

Servicii

Calibrare Instrument de măsurare a temperaturii încăperii Tip B	027650 B
Calibrare DAkkS Termohigrometru Tip A	027670 A

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Senzor de temperatură Tip NTC	474170 NTC
Cablu USB Tip USB	474183 USB