



Aparat de măsurare a umidității materialelor, Tip: 606-2



Date comandă

Numărul de comandă	474262 606-2
GTIN	4029547008306
Clasa articolului	47B

Descriere

Aplicație:

Măsurători precise ale valorilor umidității materialelor prin caracteristici memorate pentru diverse esențe de lemn (de ex. fag, molid, stejar...) și diverse materiale de construcție (de ex. beton, cărămidă, ghips...). Măsurare suplimentară a temperaturii și umidității aerului înconjurător (calcularea punctului de condensare - de rouă).

Descriere tehnică

Eroare de toleranță temperatură	$\pm 0,5$ °C
Calibrarea	I6
Domeniu de măsurare temperatură	-10 - 50 °C
Lungime	119 mm
Domeniu de măsurare umiditate relativă	0 - 55 %
Înălțime	25 mm
Eroare de toleranță umiditate relativă	± 1 %

Lățime	46 mm
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Aparat de măsurare a umidității materialelor

Servicii

Calibrare Termohigrometru Tip A	027660 A
Calibrare DAkkS Termohigrometru Tip A	027670 A

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------