



Set de cale plan-paralele



Date comandă

Numărul de comandă	366752
GTIN	4045197559388
Clasa articolului	32D

Descriere

Execuție:

Perechi rectificata, duritate: 60 HRC. Precizie: Toleranță de înălțime $\pm 0,01$ mm, toleranță lățime $\pm 0,02$ mm.

Aplicație:

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafețe paralele în menghine sau dispozitive.

Număr de baghete: 8 pereche

Lățime: 8 mm

Înălțime: 36 mm

Înălțime: 12 mm

Înălțime: 22 mm

Înălțime: 38 mm

Descriere tehnică

Lungime	160 mm
Lățime	8 mm
Înălțime	36 mm
Înălțime	12 mm

Înălțime	22 mm
Înălțime	38 mm
Înălțime	32 mm
Înălțime	25 mm
Înălțime	28 mm
Înălțime	17 mm
Număr de baghete	8 pereche
Tip produs	Cale plan-paralele

Accesorii

Set de cale plan-paralele pentru 366752 Ref. 160×8 Lățime 12 mm	366765 12
Set de cale plan-paralele pentru 366752 Ref. 160×8 Lățime 17 mm	366765 17
Set de cale plan-paralele pentru 366752 Ref. 160×8 Lățime 22 mm	366765 22
Set de cale plan-paralele pentru 366752 Ref. 160×8 Lățime 25 mm	366765 25
Set de cale plan-paralele pentru 366752 Ref. 160×8 Lățime 28 mm	366765 28
Set de cale plan-paralele pentru 366752 Ref. 160×8 Lățime 32 mm	366765 32
Set de cale plan-paralele pentru 366752 Ref. 160×8 Lățime 36 mm	366765 36
Set de cale plan-paralele pentru 366752 Ref. 160×8 Lățime 38 mm	366765 38