



Ceas comparator cu gradații în sens trigonometric, Domeniu de măsurare: 30mm



Date comandă

Numărul de comandă	434807 30
GTIN	4031452160765
Clasa articolului	46C

Descriere

Execuție:

Ceas comparator de precizie cu carcasă din metal, tijă de fixare \varnothing 8 mm h6, călit și rectificat. Cu **gradații în sens trigonometric** pentru utilizare cu baze de măsurare de adâncime și verificatoare de precizie.

Adaptat pentru:

Dispozitive de măsurare la adâncime Cod 434805.

Descriere tehnică

Rezoluție	0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator	1 mm
\varnothing carcasă	57 mm
Calibrarea	C1
Forță de măsurare	0,8 - 1,6 N
Domeniu de măsurare	0 - 30 mm

Standard	Normă de lucru
Ø bolt palpate	5 mm
Ø ceas comparator	58 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	20 µm
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	023000 30

Accesorii

Ecran din sticlă al ceasului comparator Tip 58	432010 58
--	-----------