



## Set de cale plan-paralele



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 366753        |
| GTIN               | 4045197559395 |
| Clasa articolului  | 32D           |

### Descriere

**Execuție:**

Perechi rectificat, duritate: 60 HRC. Precizie: Toleranță de înălțime  $\pm 0,01$  mm, toleranță lățime  $\pm 0,02$  mm.

**Aplicație:**

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafețe paralele în menghine sau dispozitive.

Număr de baghete: 8 pereche

Lățime: 8 mm

Înălțime: 36 mm

Înălțime: 22 mm

Înălțime: 42 mm

Înălțime: 28 mm

### Descriere tehnică

|          |       |
|----------|-------|
| Înălțime | 36 mm |
| Înălțime | 22 mm |
| Înălțime | 42 mm |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Înălțime         | 28 mm              |
| Înălțime         | 38 mm              |
| Înălțime         | 26 mm              |
| Înălțime         | 17 mm              |
| Înălțime         | 32 mm              |
| Lungime          | 200 mm             |
| Lățime           | 8 mm               |
| Număr de baghete | 8 pereche          |
| Tip produs       | Cale plan-paralele |

## Accesorii

|   |           |
|---|-----------|
| Set de cale plan-paralele pentru 366753 Ref. 200×8 Lățime 17 mm | 366770 17 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366753 Ref. 200×8 Lățime 22 mm | 366770 22 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366753 Ref. 200×8 Lățime 26 mm | 366770 26 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366753 Ref. 200×8 Lățime 28 mm | 366770 28 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366753 Ref. 200×8 Lățime 32 mm | 366770 32 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366753 Ref. 200×8 Lățime 36 mm | 366770 36 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366753 Ref. 200×8 Lățime 38 mm | 366770 38 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366753 Ref. 200×8 Lățime 42 mm | 366770 42 |