

**Mahr****Ceas comparator de precizie de dimensiuni mari Millimes, ± Intervalul de măsurare / citire: 120/1 μm****Date comandă**

Numărul de comandă	434675 120/1
GTIN	4059192014711
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

**Mecanism de măsurare ermetic, montat cu safir, deosebit de robust, proiectat pentru sectorul de fabricație.**

Joc neglijabil de histerezis datorită palpatorului de măsurare cu ghidaj și joc extrem de redus.

**Rezistent la forțe laterale.**

Carcasă dintr-o bucată pentru o stabilitate și precizie ridicată.

**Protecție contra șocurilor datorită pârgheii de transmisie, care se ridică în cazul suprasarcinii.**

**Forță de măsurare constantă** datorită unui resort, bară de torsiune.

**Cursă de ridicare liberă mare** pentru facilitarea așezării pieselor. Buton de ridicare sau cablu de ridicat (accesorii speciale) racordabile.

**Scală foarte clară.**

**2 reperi indicatoare de toleranță** pentru presetarea abaterii acceptate.

Ceas comparator mecanic de precizie **Millimes mare**. Dimensiuni foarte mari, care asigură citirea cu ușurință a cadranului.

**Aplicație:**

Aparat de măsurare comparativă pentru control în serie și individual.

**Livrare:**

Inclusiv cablu de ridicat.

## Descriere tehnică

Calibrarea	C3
Cursă de ridicare liberă	4 mm
Lățime	125 mm
Citire	1 $\mu$ m
Ø tijei de fixare h6	28 mm
Forță de măsurare	3,5 N
Înălțime	34 mm
Lungime	212 mm
$\pm$ domeniu de măsurare	120 $\mu$ m
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator de precizie

## Servicii

CalibrareCeas comparator de precizie Tip FZ	023180 FZ
Calibrare DAkkSCeas comparator de precizie Tip FZ	023190 FZ

## Accesorii

Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Cablu de ridicat Lungime 500 mm	434930 500
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
	434920 60

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
60 mm

Palpator din carbură Tip 14

434910 14

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
40 mm

434920 40

Palpator din oțel Tip 18/2

434900 18/2

Palpator din oțel Tip 14/15

434900 14/15

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
50 mm

434920 50

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
10 mm

434920 10

Palpator din oțel Tip 11

434900 11

Palpator din oțel Tip 17

434900 17

Palpator din oțel Tip 12

434900 12

Palpator din oțel Tip 14/30

434900 14/30

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
70 mm

434920 70

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
30 mm

434920 30

Palpator din carbură Tip 18/2

434910 18/2

Palpator din carbură Tip 10

434910 10

Cablu de ridicat Lungime 140 mm

434930 140

Palpator din oțel Tip 10

434900 10

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
100 mm

434920 100

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
90 mm

434920 90

Palpator din oțel Tip 15

434900 15

Palpator din carbură Tip 18/3

434910 18/3

Palpator din carbură Tip 18/5

434910 18/5

Palpator din oțel Tip 14/40

434900 14/40

Palpator din oțel Tip 29/10

434900 29/10

Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1

Palpator din oțel Tip 24

434900 24