

## Mitutoyo

### Ceas comparator digital-analogic Citire 0,0005 mm, Domeniu de măsurare: 30mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	434651 30
GTIN	4946368500324
Clasa articolului	44A

#### Descriere

##### Execuție:

Citire fără erori datorită afișajului digital cu suprafață mare și a afișajului analogic adițional.

**Recomandat pentru măsurători continue datorită alimentării de la rețea.** Carcasă robustă; tijă palpator pe un suport de precizie.

##### Funcționare:

- Schimbare a culorii la depășirea limitei de toleranță.
- Funcție de memorare a valorii MAX / MIN.
- Memorare a valorii maxime (nu mai este necesară căutarea punctului de întoarcere).
- Afișare a punctului zero, de ex. pentru măsurări de toleranță.
- Inversare a sensului de măsurare.
- Este posibil controlul de la distanță și transmiterea externă a datelor.
- Telecomandă (accesorii speciale).

##### Livrare:

Inclusiv cablu de conectare la rețeaua electrică alimentator 220 V / 9 V / 500 mA.

##### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498430, telecomandă, Digimatic Presetter.

#### Descriere tehnică

Calibrarea	C1
Forță de măsurare	≤ 2 N
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Citire selectabilă	0,001 / 0,0005 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,0015 mm
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	023000 30

## Accesorii

Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din carbură Tip 10	434910 10

Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Cablu de conectare Tip D2	498430 D2
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6

Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Cablu de conectare Tip USB2	498430 USB2
Cablu de conectare Tip D1	498430 D1
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6

Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator pivotant (orientabil)	434912