

**Mahr****Palpator inductiv de lungime conectabil, Tip: 1300MA****Date comandă**

Numărul de comandă	434750 1300MA
GTIN	4059192016432
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Palpator inductiv de măsurare a lungimii de la Mahr sau Tesa - compatibilitate semibază. Foarte robust, cu ghidaj cu bile și protejat contra perturbațiilor electromagnetice prin intermediul aliajului nichel-fier. Liniaritate foarte ridicată în întregul interval de măsurare.

Eliminarea vidului.

**Funcționare:**

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Utilizabil universal pentru toate operațiile de măsurare foarte exacte, în special în ateliere și în producție.

Ideal pentru aparatele de măsurare – datorită racordării cu fișe direct pe palpator.

**Livrare:**

Inclusiv instrucțiuni de utilizare, cablu de legătură (2,5 m).

**Accesorii opționale:**

Arcuri de presiune (forța de contact la măsurare), cablu de prelungire.

**Descriere tehnică**

Abatere de la liniaritate la $\pm 1,0$ mm	1,5 $\mu$ m
Compatibilitate	Mahr
Repetabilitate	0,1 $\mu$ m
Abatere de la liniaritate la $\pm 0,5$ mm	0,4 $\mu$ m
Domeniu de măsurare	$\pm 2$ mm

Forța de măsurare în punctul zero electric	0,75 ±0,15 N
Denumirea producătorului	P 1300MA
Clasă de protecție IP	IP 64
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Palpator