

Mitutoyo**Ceas comparator digital-analogic Citire 0,0005 mm, Domeniu de măsurare: 60mm**

Date comandă

Numărul de comandă	434651 60
GTIN	4946368500461
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Citire fără erori datorită afișajului digital cu suprafață mare și a afișajului analogic adițional.

Recomandat pentru măsurători continue datorită alimentării de la rețea. Carcasă robustă; tijă palpator pe un suport de precizie.

Funcționare:

- Schimbare a culorii la depășirea limitei de toleranță.
- Funcție de memorare a valorii MAX / MIN.
- Memorare a valorii maxime (nu mai este necesară căutarea punctului de întoarcere).
- Afișare a punctului zero, de ex. pentru măsurări de toleranță.
- Inversare a sensului de măsurare.
- Este posibil controlul de la distanță și transmiterea externă a datelor.
- Telecomandă (accesorii speciale).

Livrare:

Inclusiv cablu de conectare la rețeaua electrică alimentator 220 V / 9 V / 500 mA.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498430, telecomandă, Digimatic Presetter.

Descriere tehnică

Calibrarea	C1
Ø tije de fixare h6	8 mm
Forță de măsurare	≤ 2,5 N
Citire selectabilă	0,001 / 0,0005 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,0025 mm
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023000 100
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100

Accesorii

Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
	434920 90

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
90 mm

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
50 mm

434920 50

Palpator din oțel Tip 14

434900 14

Palpator din oțel Tip 14/20

434900 14/20

Palpator din oțel Tip 18/2

434900 18/2

Palpator din carbură Tip 10

434910 10

Palpator din oțel Tip 11/20

434900 11/20

Palpator din oțel Tip 14/40

434900 14/40

Palpator din carbură Tip 16

434910 16

Palpator din oțel Tip 14/15

434900 14/15

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
10 mm

434920 10

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
20 mm

434920 20

Palpator din rubin Tip 2

434915 2

Palpator din carbură Tip 18/5

434910 18/5

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de
încastrare 25 mm

434917 25

Palpator din oțel Tip 11/30

434900 11/30

Palpator din oțel Tip 28

434900 28

Palpator din oțel Tip 18/5

434900 18/5

Palpator din oțel Tip 15

434900 15

Palpator din oțel Tip 16

434900 16

Palpator din oțel Tip 17

434900 17

Palpator din oțel Tip 29/20

434900 29/20

Palpator pivotant (orientabil)

434912

Palpator din carbură Tip 18/2

434910 18/2

Palpator din oțel Tip 18/3

434900 18/3

Palpator din oțel Tip 20

434900 20

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Cablu de conectare Tip USB2	498430 USB2
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Cablu de conectare Tip D1	498430 D1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din carbură Tip 17	434910 17

Cablu de conectare Tip D2	498430 D2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100