



Palpator inductiv de lungime conectabil, Tip: 1300TA



Date comandă

Numărul de comandă	434750 1300TA
GTIN	4059192016470
Clasa articolului	43A

Descriere

Execuție:

Palpator inductiv de măsurare a lungimii de la Mahr sau Tesa - compatibilitate semibază. Foarte robust, cu ghidaj cu bile și protejat contra perturbațiilor electromagnetice prin intermediul aliajului nichel-fier. Liniaritate foarte ridicată în întregul interval de măsurare.

Eliminarea vidului.

Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Utilizabil universal pentru toate operațiile de măsurare foarte exacte, în special în ateliere și în producție.

Ideal pentru aparatele de măsurare – datorită racordării cu fișe direct pe palpator.

Livrare:

Inclusiv instrucțiuni de utilizare, cablu de legătură (2,5 m).

Accesorii opționale:

Arcuri de presiune (forța de contact la măsurare), cablu de prelungire.

Descriere tehnică

Forța de măsurare în punctul zero electric	0,75 ±0,15 N
Repetabilitate	0,1 μm
Compatibilitate	Tesa
Domeniu de măsurare	±2 mm
Abatere de la liniaritate la ±0,5 mm	1 μm

Abatere de la liniaritate la $\pm 1,0$ mm	3 μm
Denumirea producătorului	P 1300TA
Clasă de protecție IP	IP 64
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Palpator