

Mahr**Ceas comparator cu levier cu cadran orizontal Lungime tijă palpatoare 14,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,4/28mm****Date comandă**

Numărul de comandă	436355 0,4/28
GTIN	4059192013196
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Ceasuri comparatoare cu **cadran orizontal**.

Mahr – Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Montarea în lagăr a tijei palpatoare în locaș furcă dintr-o bucată, aliniată extrem de precis; antimagnetic. **Citare 1/100.**

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă HM sau din rubin se livrează la cerere.

Notă:

Informații suplimentare DIN 2270: Citire 0,01 – Interval de abatere 10 μm , interval total de abatere 13 μm , eroare de histerezis 3 μm . **Citire 0,002/0,001** – Interval de abatere 2 μm , interval total de abatere 4 μm , eroare de histerezis 2 μm .

Descriere tehnică

Forță de măsurare	0,2 N
Ø carcasă	28 mm
Domeniu de măsurare per direcție	0,4 mm
Interval de abatere totală f_{tot}	13 μm
Citire	0,01 mm
Interval de abatere f_e	10 μm
Eroare de histerezis f_u	3 μm
Plaja de pivotare	2×110 grad
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Lungime braț palpator	14,5 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Standard	DIN 2270
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG
CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG

Accesorii

436371 1

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø
sferă măsurare 1 mm

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø
sferă măsurare 2R mm

436371 2R

Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm

359680 120

Suport de centrare Tip

436512

Suport pătrat pentru comparatoare mici

436510

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø
sferă măsurare 2 mm

436371 2

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø
sferă măsurare 3 mm

436371 3