

**Mahr****Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 14,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,4/29mm****Date comandă**

Numărul de comandă	436401 0,4/29
GTIN	4059192013233
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

**Cu citire 1/100 și palpate laterală.** Vârf de măsurare deplasabil paralel față de cadran.

**Mahr** – Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Montarea în lagăr a tijei palpatoare în locaș furcă dintr-o bucată, aliniată extrem de precis; antimagnetic.

**Aplicație:**

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

**Livrare:**

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

**Accesorii opționale:**

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

**Piese de schimb:**

Palpatorul de schimb cu bilă HM sau din rubin se livrează la cerere.

**Notă:**

**Informații suplimentare DIN 2270: Citire 0,01** – Interval de abatere 10μm, interval total de abatere 13 μm, eroare de histerezis 3μm.

**Descriere tehnică**

Citire	0,01 mm
Ø carcasă	29 mm
Forță de măsurare	0,25 N
Domeniu de măsurare per direcție	0,4/29 mm
Plaja de pivotare	2×110 grad
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Lungime braț palpator	14,5 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Standard	DIN 2270
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

**Servicii**

Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG
CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG

**Accesorii**

Geam de schimb pentru comparator cu levier Ø exterior 30 mm	436328 30
Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120
Suport de centrare Tip	436512
Tijă de fixare pentru ceas comparator cu levier Ø cozii h6 4 mm	436311 4

Tijă de fixare pentru ceas comparator cu levier Ø cozii h6 8 mm

436311 8

Suport pătrat pentru comparatoare mici

436510