

GIROD

Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 12,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,4/40mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	436250 0,4/40
GTIN	2050001709110
Clasa articolului	46Q

Descriere**Execuție:**

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Citire 2/1000.

GIROD – Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din carbură. Carcasă robustă, insensibilă la câmpurile magnetice. **Swiss Made (Fabricat în Elveția).**

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă HM sau din rubin se livrează la cerere.

Notă:

Informații suplimentare DIN 2270: Citire 0,002/0,001 – Interval de abatere 2 μm , interval total de abatere 4 μm , eroare de histerezis 2 μm .

Descriere tehnică

Eroare de histerezis f_u	2 μm
Citire	0,002 mm
Domeniu de măsurare per direcție	0,4/29 mm
Interval de abatere totală f_{tot}	4 μm
Interval de abatere f_e	2 μm
\varnothing carcasă	40 mm
Forță de măsurare	0,15 N
Plaja de pivotare	2x110 grad
\varnothing tijei de fixare h_6	8 mm
Lungime braț palpator	12,5 mm
\varnothing sferă măsurare	2 mm
Standard	DIN 2270
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG
CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG

Accesorii

Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120
Suport de centrare Tip	436512
Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 12,5 mm Ø
sferă măsurare 2 mm

436210 2