



Set de benzi calibrate în suport de perete, Tip: 0,01-0,25



Date comandă

Numărul de comandă	478440 0,01-0,25
GTIN	4045197524256
Clasa articolului	42H

Descriere

Execuție:

Set de 15 bucăți în suport metalic de perete. Benzi calibrate în cutii din plastic.

Conținut:

Câte 1 rolă bandă calibrată Cod 478502: 0,01 până la 0,1 (increment 0,01) 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare și suport pentru set de lere Cod 478510.

Descriere tehnică

Înălțime	110 mm
Lungime	330 mm
Adâncime	100 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip produs	Bandă calibrată

Accesorii

Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m Grosime 0,02 mm	478502 0,02
--	-------------

Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m Grosime 0,2 mm	478502 0,2
Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m Grosime 0,08 mm	478502 0,08
Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m Grosime 0,07 mm	478502 0,07
Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m Grosime 0,15 mm	478502 0,15
Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m Grosime 0,25 mm	478502 0,25
Suporturi pentru seturi de lere	478510
Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m Grosime 0,18 mm	478502 0,18
Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m Grosime 0,1 mm	478502 0,1
Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m Grosime 0,05 mm	478502 0,05
Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m Grosime 0,04 mm	478502 0,04
Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m Grosime 0,03 mm	478502 0,03
Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m Grosime 0,01 mm	478502 0,01
Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m Grosime 0,09 mm	478502 0,09
Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m Grosime 0,12 mm	478502 0,12
Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m Grosime 0,06 mm	478502 0,06