



Filtru magnetic Micromag, Capacitate maximă de reținere magnetică: 2kg



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 084362 2 |
| GTIN | 2050001738523 |
| Clasa articolului | 08Q |

Descriere

Execuție:

Filtru magnetic pentru montare în circuitul de răcire și gresare al mașinilor și instalațiilor.

Aplicație:

Pentru decantarea sigură și ecologică a substanțelor componente cu conductibilitate magnetică din circuitele de răcire, gresare și încălzire, de ex. la mașini-unelte, instalații de reciclare și hidraulice. Curățarea miezului contaminat se realizează în câteva secunde cu ajutorul unei raclete speciale Cod 084363.

Eliminarea la deșeurile a materialului de filtrare nu mai este necesară. În cazul încărcării maxime, scurgerea este asigurată de o supapă de preaplin – înfundarea este imposibilă.

Descriere tehnică

| | |
|---|--------|
| Filet de racord BSP | 1 inch |
| Greutate | 5,2 kg |
| Capacitate maximă de reținere magnetică | 2 kg |
| Denumirea producătorului | MM10 |
| Înălțime exterior | 315 mm |

| | |
|------------|--------|
| Ø exterior | 125 mm |
| Tip produs | Filtru |

Accesorii

| | |
|------------------|--------|
| Racletă Micromag | 084363 |
|------------------|--------|