

Mahr**Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 14,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,2/40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	436421 0,2/40
GTIN	4059192013677
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Citire 2/1000.

Mahr – Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Montarea în lagăr a tijei palpatoare în locaș furcă dintr-o bucată, aliniată extrem de precis; antimagnetic.

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă HM sau din rubin se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare per direcție	0,2 mm
Eroare de histerezis f_u	3 μm
Interval de abatere f_e	3 μm
Interval de abatere totală f_{tot}	5 μm
Forță de măsurare	0,15 N
Ø carcasă	40 mm
Citire	0,002 mm
Plaja de pivotare	2×110 grad
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Lungime braț palpator	14,5 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG
Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG

Accesorii

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø sferă măsurare 1 mm	436371 1
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø sferă măsurare 2 mm	436371 2
	436328 40

Geam de schimb pentru comparator cu levier Ø exterior 40 mm

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø sferă măsurare 3 mm

436371 3

Tijă de fixare pentru ceas comparator cu levier Ø cozii h6 8 mm

436311 8

Suport pătrat pentru comparatoare mici

436510

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø sferă măsurare 2R mm

436371 2R

Suport de centrare Tip

436512

Tijă de fixare pentru ceas comparator cu levier Ø cozii h6 4 mm

436311 4

Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm

359680 120