

Mahr**Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 14,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,1/28mm****Date comandă**

Numărul de comandă	436421 0,1/28
GTIN	4059192013646
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Citire 2/1000.

Mahr – Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Montarea în lagăr a tijei palpatoare în locaș furcă dintr-o bucată, aliniată extrem de precis; antimagnetic.

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă HM sau din rubin se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Ø carcasă	28 mm
Citire	0,002 mm
Domeniu de măsurare per direcție	0,1 mm
Interval de abatere f_e	3 μ m
Eroare de histerezis f_u	2 μ m
Forță de măsurare	0,15 N
Interval de abatere totală f_{tot}	4 μ m
Plaja de pivotare	2×110 grad
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Lungime braț palpator	14,5 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG
CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG

Accesorii

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø sferă măsurare 2 mm	436371 2
Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø sferă măsurare 1 mm	436371 1

Tijă de fixare pentru ceas comparator cu levier Ø cozii h6 4 mm	436311 4
Tijă de fixare pentru ceas comparator cu levier Ø cozii h6 8 mm	436311 8
Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø sferă măsurare 3 mm	436371 3
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø sferă măsurare 2R mm	436371 2R
Suport de centrare Tip	436512