

GIROD

Aparat de măsurat culevier Lungime tijă palpatoare 36,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,25/29mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	436220 0,25/29
GTIN	2050001058461
Clasa articolului	46Q

Descriere**Execuție:**

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Ceasuri comparatoare cu **tijă palpatoare lungă. Citire 1/100.**

GIROD – Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din carbură. Carcasă robustă, insensibilă la câmpurile magnetice. **Swiss Made (Fabricat în Elveția).**

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă HM sau din rubin se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Interval de abatere f_e	10 μm
\varnothing carcasă	29 mm
Eroare de histerezis f_u	3 μm
Citire	0,01 mm
Forță de măsurare	0,07 N
Domeniu de măsurare per direcție	0,25 mm
Interval de abatere totală f_{tot}	13 μm
Plaja de pivotare	2×110 grad
\varnothing tijei de fixare h6	8 mm
Lungime braț palpator	36,5 mm
\varnothing sferă măsurare	2 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG
CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG

Accesorii

Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510
Suport de centrare Tip	436512
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 36,5 mm \varnothing sferă măsurare 2 mm	436240 2
Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120