

Mahr**Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 9,1 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,07/40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	436422 0,07/40
GTIN	4059192013660
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei. **Citare 1/1000.**

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Forță de măsurare	0,2 N
Citire	0,001 mm
Eroare de histerezis f_u	2 μ m
Interval de abatere totală f_{tot}	4 μ m
\varnothing carcasă	40 mm
Interval de abatere f_e	3 μ m
Domeniu de măsurare per direcție	0,07 mm
Plaja de pivotare	2×110 grad
\varnothing tijei de fixare h_6	8 mm
Lungime braț palpator	9,1 mm
\varnothing sferă măsurare	2 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG
Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG

Accesorii

Suport de centrare Tip	436512
Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120
Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 9,1 mm \varnothing sferă măsurare 2 mm	436423 2