



Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 13,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,4/29mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 436341 0,4/29 |
| GTIN | 4045197204257 |
| Clasa articolului | 42C |

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Cu citire 1/100.

HOLEX – Model avantajos cu bilă de măsurare din HM.

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Suplimentar tijă de strângere Ø 4 mm.

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

Notă:

Informații suplimentare DIN 2270: Citire 0,01 – Interval de abatere 10 μm , interval total de abatere 13 μm , eroare de histerezis 3 μm .

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Forță de măsurare | 0,15 N |
| Domeniu de măsurare per direcție | 0,4/29 mm |
| Ø carcasă | 29 mm |
| Citire | 0,01 mm |
| Plaja de pivotare | 2×110 grad |
| Ø tijei de fixare h6 | 8 mm |
| Lungime braț palpator | 13,5 mm |
| Ø sferă măsurare | 2 mm |
| Standard | DIN 2270 |
| Tehnică de măsurare | analogic |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Calibrarea | C5 |
| Tip produs | Ceas comparator cu levier |

Servicii

| | |
|--|---------------|
| Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG | 023340 ANALOG |
| CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG | 023330 ANALOG |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Stand de măsurare articulat Rază de acțiune 120 mm | 359680 120 |
| Suport pătrat pentru comparatoare mici | 436510 |
| Suport de centrare Tip | 436512 |
| Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 13,5 mm Ø sferă măsurare 2 mm | 436361 2 |
| | 436311 4 |

Tijă de fixare pentru ceas comparator cu levier Ø cozii h6 4 mm

Tijă de fixare pentru ceas comparator cu levier Ø cozii h6 8 mm

436311 8