

**Mahr****Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 14,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,4/29mm****Date comandă**

Numărul de comandă	436301 0,4/29
GTIN	4059192013332
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

**Cu citire 1/100.**

**Mahr** – Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Montarea în lagăr a tijei palpatoare în locaș furcă dintr-o bucată, aliniată extrem de precis; antimagnetic.

**Aplicație:**

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

**Livrare:**

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

**Accesorii opționale:**

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

**Piese de schimb:**

Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

**Notă:**

**Informații suplimentare DIN 2270: Citire 0,01** – Interval de abatere 10  $\mu\text{m}$ , interval total de abatere 13  $\mu\text{m}$ , eroare de histerezis 3  $\mu\text{m}$ .

**Descriere tehnică**

Ø carcasă	29 mm
Domeniu de măsurare per direcție	0,4 mm
Citire	0,01 mm
Forță de măsurare	0,15 N
Plaja de pivotare	2×110 grad
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Standard	DIN 2270
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

**Servicii**

CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG
Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG

**Accesorii**

Geam de schimb pentru comparator cu levier Ø exterior 30 mm	436328 30
Suport de centrare Tip	436512
Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510
Tijă de fixare pentru ceas comparator cu levier Ø cozii h6 4 mm	436311 4
	436371 3

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø  
sferă măsurare 3 mm

Tijă de fixare pentru ceas comparator cu levier Ø cozii h6 8  
mm

436311 8

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø  
sferă măsurare 2 mm

436371 2

Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm

359680 120

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø  
sferă măsurare 2R mm

436371 2R

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø  
sferă măsurare 1 mm

436371 1