



Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 13,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,4/40mm



Date comandă

Numărul de comandă	436341 0,4/40
GTIN	4045197204264
Clasa articolului	42C

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Cu citire 1/100.

HOLEX – Model avantajos cu bilă de măsurare din HM.

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Suplimentar tijă de strângere Ø 4 mm.

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

Notă:

Informații suplimentare DIN 2270: Citire 0,01 – Interval de abatere 10 μm, interval total de abatere 13 μm, eroare de histerezis 3 μm.

Descriere tehnică

Ø carcasă	40 mm
Forță de măsurare	0,15 N
Domeniu de măsurare per direcție	0,4/40 mm
Citire	0,01 mm
Plaja de pivotare	2×110 grad
Ø tije de fixare h6	8 mm
Lungime braț palpator	13,5 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Standard	DIN 2270
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

Calibrare Comparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG
Calibrare DAkkS Comparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG

Accesorii

Suport de centrare Tip	436512
Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 13,5 mm Ø sferă măsurare 2 mm	436361 2
Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120
	436311 4

Tijă de fixare pentru ceas comparator cu levier Ø cozii h6 4 mm

Tijă de fixare pentru ceas comparator cu levier Ø cozii h6 8 mm

436311 8