

**GIROD**

**Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 12,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,07/40mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	436424 0,07/40
GTIN	2050001709103
Clasa articolului	46Q

**Descriere****Execuție:**

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei. **Citire 1/1000.**

**Aplicație:**

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

**Livrare:**

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

**Accesorii opționale:**

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

**Piese de schimb:**

Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

**Notă:**

**Informații suplimentare DIN 2270: Citire 0,002/0,001** – Interval de abatere 2 μm, interval total de abatere 4 μm, eroare de histeresis 2 μm.

## Descriere tehnică

Ø carcasă	40 mm
Domeniu de măsurare per direcție	0,07 mm
Citire	0,001 mm
Forță de măsurare	0,2 N
Plaja de pivotare	2×110 grad
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Lungime braț palpator	12,5 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Standard	DIN 2270
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

## Servicii

Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG
CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG

## Accesorii

Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 12,5 mm Ø sferă măsurare 2 mm	436210 2
Suport de centrare Tip	436512
Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120