

Garant

Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 14,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,4/40mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	436190 0,4/40
GTIN	4045197422088
Clasa articolului	41C

Descriere**Execuție:**

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Cu citire 1/100.

GARANT – Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Montare în lagăr a tijei palpatoare cu aliniere exactă; antimagnetic.

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

Notă:

Informații suplimentare DIN 2270: Citire 0,01 – Interval de abatere 10 μm , interval total de abatere 13 μm , eroare de histerezis 3 μm .

Descriere tehnică

Ø carcasă	40 mm
Forță de măsurare	0,15 N
Domeniu de măsurare per direcție	0,4/29 mm
Citire	0,01 mm
Plaja de pivotare	2×110 grad
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Lungime braț palpator	14,5 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Standard	DIN 2270
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG
CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG

Accesorii

Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø sferă măsurare 1 mm	436371 1
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø sferă măsurare 2 mm	436371 2
Geam de schimb pentru comparator cu levier Ø exterior 40 mm	436328 40

Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø sferă măsurare 3 mm	436371 3
Suport de centrare Tip	436512
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 14,5 mm Ø sferă măsurare 2R mm	436371 2R
Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120