

**Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m, Oțel C, Grosime: 0,25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	478450 0,25
GTIN	2050001055057
Clasa articolului	48B

**Descriere****Execuție:**

Bandă de oțel pentru lere laminată la rece, oțel arc, cu mare precizie de planeitate. Grosimea benzii este marcată continuu fără să poată fi ștearsă de la Ref. 0,02 (excepție Cod 478502 de la Ref. 0,08).

Rulată într-o cutie de plastic, se scoate precum o ruletă. Din banda de 5 respectiv 10 m se poate tăia lungimea dorită.

**Oțel C** – oțel carbon, material Cod 1.1274 laminat la rece, călit, suprafață lustruită (**Ref. 0,01 și 0,02 inoxidabil**).

**Aplicație:**

În fabricarea de dispozitive și scule pentru ajustarea componentelor mașinii la montaj, ca folie de bază la ajustarea pieselor, pentru măsurări de toleranță, de toate felurile, pentru controlul ajustajelor și ghidajelor, pentru reglarea valțurilor de imprimare și de presiune.

**Descriere tehnică**

Grosime	0,25 mm
Eroare de toleranță	±7 μm

Standard	Normă de fabricație
Toleranță	T3
Material	Oțel C
Lungime rolă	5 m
Lățime rolă	12,7 mm
Tip produs	Bandă calibrată