

Mahr**Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 41,2 / 32,3 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,5/38mm****Date comandă**

Numărul de comandă	436351 0,5/38
GTIN	4059192013141
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

Ceasuri comparatoare cu **tijă palpatoare lungă. Citire 1/100.**

Mahr – Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Montarea în lagăr a tije palpatoare în locaș furcă dintr-o bucată, aliniată extrem de precis; antimagnetic. Lungime tijă palpatoare 32,3 mm.

Aplicație:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

Accesorii opționale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă HM sau din rubin se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Forță de măsurare	0,07 N
Domeniu de măsurare per direcție	0,5 mm
Interval de abatere f_e	10 μm
Eroare de histerezis f_u	4 μm
Interval de abatere totală f_{tot}	13 μm
\varnothing carcasă	38 mm
Citire	0,01 mm
Plaja de pivotare	2×110 grad
\varnothing tijei de fixare h6	8 mm
Lungime braț palpator	32,3 mm
\varnothing sferă măsurare	2 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

Servicii

Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG
CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG

Accesorii

Tijă de fixare pentru ceas comparator cu levier \varnothing cozii h6 4 mm	436311 4
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 41,2 mm \varnothing sferă măsurare 2R mm	436321 2R

Tijă de fixare pentru ceas comparator cu levier Ø cozii h6 8 mm	436311 8
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 32,3 mm Ø bilei de măsurare 2 mm	436354 2
Suport de centrare Tip	436512
Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 41,2 mm Ø sferă măsurare 2 mm	436321 2
Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510