

**Dorn conic cu coadă tip Con Morse, CM / conul mandrinei: 3/18****Date comandă**

Numărul de comandă	342500 3/18
GTIN	4045197296870
Clasa articolului	32X

**Descriere****Execuție:**

**Călit complet și rectificat foarte precis.** Concentricitate foarte bună, rectificarea celor două suprafețe se face dintr-o singură prindere.

Cu coadă Con Morse și cap de antrenare.

Execuție precisă, la un preț avantajos.

**Aplicație:**

Pentru prinderea mandrinelor pe mașini de găurit, strunguri, mașini de găurit și alezat etc.

**Standard:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Descriere tehnică**

Dimensiune con Morse CM	3
Conul mandrinei DIN 238	B 18
Ø conului D	17,78 mm
Tip produs	Suport pentru mandrină