

Garant**Burghiu cu vârf din carbură, neacoperită, Ø DC h8: 8,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	121150 8,5
GTIN	4045197471437
Clasa articolului	11E

Descriere**Execuție:**

Cu vârf placat cu plăcuță din carbură metalică brazată. Cu tășuri rectificat. Coadă cu suprafață de antrenare, pentru prinderea cu ușurință în pensetă.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descriere tehnică

Lungimea canalului de așchii L_c	50 mm
Ø nominal D_c	8,5 mm
Număr de dinți Z	2
Avans f pentru oțel < 1100 N/mm ²	0,1 mm/rot
Toleranță Ø nominal	h8
Lungimea totală L	90 mm
Standard	DIN 8037
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	37,3 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbura K20
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără

Tip produs

Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu > 10% Si	recomandat	140 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
CuZn	recomandat	140 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		