

**GIROD**

**Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 12,5 mm, Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă: 0,4/40mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	436200 0,4/40
GTIN	2050001040039
Clasa articolului	46Q

**Descriere****Execuție:**

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuție robustă, ergonomică. Carcasă și prisme de susținere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecție contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.

**Cu citire 1/100.**

**GIROD** – Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din carbură. Carcasă robustă, insensibilă la câmpurile magnetice. **Swiss Made (Fabricat în Elveția).**

**Aplicație:**

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricității, măsurători interioare cu verificarea toleranței (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului și planeității, precum și pentru reglarea pieselor de prelucrat.

**Livrare:**

Inclusiv ștuț mandrină Ø 8mm.

**Accesorii opționale:**

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulație Cod 359680.

**Piese de schimb:**

Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

**Notă:**

**Informații suplimentare DIN 2270: Citire 0,01** – Interval de abatere 10  $\mu\text{m}$ , interval total de abatere 13  $\mu\text{m}$ , eroare de histerezis 3  $\mu\text{m}$ .

## Descriere tehnică

Citare	0,01 mm
Domeniu de măsurare per direcție	0,4 mm
Ø carcasă	40 mm
Forță de măsurare	0,15 N
Plaja de pivotare	2×110 grad
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Lungime braț palpator	12,5 mm
Ø sferă măsurare	2 mm
Standard	DIN 2270
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C5
Tip produs	Ceas comparator cu levier

## Servicii

Calibrare DAkkSComparator cu levier Tip ANALOG	023340 ANALOG
CalibrareComparator cu levier Tip ANALOG	023330 ANALOG

## Accesorii

Suport pătrat pentru comparatoare mici	436510
Suport de centrare Tip	436512
Palpator din carbură, lungime tijă palpatoare 12,5 mm Ø sferă măsurare 2 mm	436210 2
Stand de măsurare articulată Rază de acțiune 120 mm	359680 120