

**Bridă de prindere reglabilă, Lățimea canalului a: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370680 14
GTIN	4020772070281
Clasa articolului	35A

**Descriere****Execuție:**

Bridă de prindere vopsită. Înălțime de strângere reglabilă fără trepte prin șurubul de susținere (fără pârgă de întindere).

**Material:**

Oțel de îmbunătățire, șuruburi-rezistență 8.8, respectiv 10.9 (în funcție de dimensiuni).

**Livrare:**

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).

**Descriere tehnică**

Lungime canal f	40 mm
Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 1412100
Distanță e vârf la canal	21 mm
Lățimea canalului a	14 mm
Înălțimea de strângere h	10 - 38 mm
Lungime L	100 mm

Lățime B	40 mm
Înălțime H	20 mm
Tip	6314V
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă

## Accesorii

Pârghie de întindere cu opritor Lățimea canalului a 12 mm	370750 12
---	-----------