

**Bridă de prindere reglabilă, Lățimea canalului a: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370680 18
GTIN	4020772070304
Clasa articolului	35A

Descriere**Execuție:**

Bridă de prindere vopsită. Înălțime de strângere reglabilă fără trepte prin șurubul de susținere (fără pârgă de întindere).

Material:

Oțel de îmbunătățire, șuruburi-rezistență 8.8, respectiv 10.9 (în funcție de dimensiuni).

Livrare:

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).

Descriere tehnică

Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 1816125
Lățimea canalului a	18 mm
Distanța e vârf la canal	26 mm
Lungime canal f	45 mm
Înălțimea de strângere h	13 - 46 mm
Lungime L	125 mm

Lățime B	50 mm
Înălțime H	25 mm
Tip	6314V
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă

Accesorii

Pârghie de întindere cu opritor Lățimea canalului a 16 mm	370750 16
---	-----------