



## Gheară de strângere, Lățimea canalului a: 22mm



### Date comandă

Numărul de comandă	370660 22
GTIN	4020772074968
Clasa articolului	35A

### Descriere

**Execuție:**

Clema de prindere și șuruburile de strângere formează o unitate (fără piese desprinse). Forma clemei de prindere permite reglarea fără trepte și fără suport suplimentar.

**Aplicație:**

Pentru strângerea rapidă și sigură a pieselor de diferite înălțimi la mașinile de frezat.

**Material:**

Oțel de îmbunătățire galvanizat, șuruburi-rezistență 8.8, respectiv 10.9 (în funcție de dimensiuni).

**Livrare:**

Complet cu șurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).

### Descriere tehnică

Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 2220200
Lățimea canalului a	22 mm
Înălțimea de strângere h	0 - 85 mm
Lungime L	175 mm

Lățime B	60 mm
Tip	6321
Tip produs	Gheară de strângere