

**Bridă de prindere reglabilă detalonată, Lățimea canalului a: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370685 22
GTIN	4020772074661
Clasa articolului	35A

Descriere**Execuție:**

Oțel de îmbunătățire vopsit, șuruburi-rezistență 8.8.

Aplicație:

Pentru obținerea **cele mai mici înălțimi de strângere, se va roti brida de prindere.**

Livrare:

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).

Descriere tehnică

Înălțime profil A ₁	12 mm
Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 2220160
Lungime canal f	60 mm
Adâncime profil A ₂	15 mm
Lățimea canalului a	22 mm
Distanță e vârf la canal	30 mm

Înălțimea de strângere h	16 - 77 mm
Lungime L	160 mm
Lățime B	60 mm
Înălțime H	30 mm
Tip	6314AV
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă