

**Bridă de prindere reglabilă detalonată, Lățimea canalului a: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370685 14
GTIN	4020772074623
Clasa articolului	35A

Descriere**Execuție:**

Oțel de îmbunătățire vopsit, șuruburi-rezistență 8.8.

Aplicație:

Pentru obținerea **cele mai mici înălțimi de strângere, se va roti brida de prindere.**

Livrare:

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).

Descriere tehnică

Lățimea canalului a	14 mm
Adâncime profil A ₂	10 mm
Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 1412100
Înălțime profil A ₁	8 mm
Distanță e vârf la canal	21 mm
Lungime canal f	40 mm

Înălțimea de strângere h	10 - 46 mm
Lungime L	100 mm
Lățime B	40 mm
Înălțime H	20 mm
Tip	6314AV
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă

Accesorii

Pârghie de întindere cu opritor Lățimea canalului a 12 mm	370750 12
---	-----------