

**Bridă de prindere reglabilă cotită, Lățimea canalului a: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370720 10
GTIN	4020772071271
Clasa articolului	35A

**Descriere****Execuție:**

Bridă de prindere vopsită. Înălțime de strângere reglabilă fără trepte prin șurubul de susținere (fără pârghie de întindere).

**Material:**

Oțel de îmbunătățire, șuruburi-rezistență 8.8, respectiv 10.9 (în funcție de dimensiuni).

**Livrare:**

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).

**Descriere tehnică**

Lungime canal f	32 mm
Lățimea canalului a	10 mm
Distanță e vârf la canal	36 mm
Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 101080
Înălțimea de strângere h	22 - 46 mm
Înălțime H	15 mm

Lungime L	100 mm
Lățime B	11 mm
Tip	6316V
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă