

**Bridă de prindere reglabilă detalonată, Lățimea canalului a: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370685 16
GTIN	4020772074630
Clasa articolului	35A

Descriere**Execuție:**

Oțel de îmbunătățire vopsit, șuruburi-rezistență 8.8.

Aplicație:

Pentru obținerea **cele mai mici înălțimi de strângere, se va roti brida de prindere.**

Livrare:

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).

Descriere tehnică

Distanță e vârf la canal	26 mm
Înălțime profil A ₁	10 mm
Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 1616125
Lățimea canalului a	16 mm
Adâncime profil A ₂	12,5 mm
Lungime canal f	45 mm

Înălțimea de strângere h	13 - 58 mm
Lungime L	125 mm
Lățime B	50 mm
Înălțime H	25 mm
Tip	6314AV
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă

Accesorii

Pârghie de întindere cu opritor Lățimea canalului a 16 mm	370750 16
---	-----------