



## Gheară de strângere scurtă, Lățimea canalului a: 20mm



### Date comandă

Numărul de comandă	370665 20
GTIN	4020772077204
Clasa articolului	35A

### Descriere

#### Execuție:

- **Cu reglare continuă.**
- **Călită, galvanizată și pasivată albastru.**

#### Livrare:

Cu piesă în formă de U, complet cu șurub pentru canal T DIN 787 (Cod 375300).

### Descriere tehnică

Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 2020200
Lățimea canalului a	20 mm
Înălțimea de strângere h	0 - 65 mm
Lungime L	144 mm
Lățime B	66 mm
Tip	6313K
Tip produs	Gheară de strângere

