



Aparate analogice rapide, de măsurat grosimi, de exterior cu comparator, Domeniu de măsurare: 0-10mm



Date comandă

Numărul de comandă	438545 0-10
GTIN	4045197634641
Clasa articolului	42C

Descriere

Execuție:

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bilă din carbură. Mișcarea tijei palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator. Rezultatul măsurătorii poate fi citit direct.

Aplicație:

Pentru măsurarea rapidă a canalelor exterioare, grosimilor pereților, tablelor, pereților țevilor, foliilor șamd.

Descriere tehnică

Ø bilei de palpăre din carbură	2 mm
Citire	0,1 mm
Domeniu de măsurare	0 - 10 mm
Ø ceas comparator	50 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	36 mm
Eroare de toleranță	0,1 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Calibrarea	C7

Tip produs

Buton rapid exterior

Servicii

CalibrarePalpator rapid exterior / interior Tip S

023450 S

Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S

023460 S