

**Piuliță T, M10, pentru dimensiunea nominală a canalelor în T: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370530 16
GTIN	4020772080365
Clasa articolului	35A

**Descriere****Aplicație:**

Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

**Standard:**

**DIN 508**

**Material:**

Oțel de îmbunătățire, clasa de rezistență 10.

**Notă:**

Capacitate de încărcare completă doar la înșurubare deasupra lungimii **totale** a filetului.

**Descriere tehnică**

Înălțime k	9 mm
Lungime	25 mm
Lățime e	25 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	16 mm
Înălțime cursor	18 mm
Lățime a	15,7 mm

Tip	508
Standard	DIN 508
Dimensiunea filetului	M10
Cu filet	da
Material	Oțel de îmbunătățire
Clasă de rezistență	10
Tip produs	Piuliță T